


HSF



5225-XXUPXXXN01




5225-XXUPXXXW01




No: 1

产品装入真空管内
SG-B41 (600*5.6*6.8mm牙型管)



No: 2


塞塑胶塞



PE膜

No: 3

20管为一扎,先用PE膜固定每扎真空管两端,包住两端利角,以防划破胶袋




PE-20A

真空袋


No: 4

将包扎好的真空管(15扎)装入真空袋PE-20A,外加2包干燥剂,机台抽真空
PE-20A规格: 35*95cm



No: 8

打包装带




透明胶

贴外箱标签及ROHS标签


No: 7

封箱及贴标签于外箱侧面的左上角



No: 6

内箱放入外箱(2内箱/外箱)
外箱规格: CTN-10C (65*33*19CM)



No: 5

将抽真空的产品,放入内箱。
封箱及贴标签于内箱侧面的左上角。
内箱规格: CTN-10A (63*15*17CM)

WCON 唯峰五金电子有限公司		3
成 品 标 示 单		
WCON料号	HSF	
客户料号	环保	
品名	ROHS	
最小包装数量	PCS	日期 年 月 日
整箱数量	PCS	制单号

数量	日期	ROHS
品名		
数量		

数量标签及
ROHS标签

2.0 IDC Samtec U 型							
规格	真空管 装数量	每内箱 装数量	每外箱 装数量	规格	真空管 装数量	每内箱 装数量	每外箱 装数量
10P	40	12000	24000	30P	16	4800	9600
12P	35	10500	21000	32P	16	4800	9600
14P	31	9300	18600	34P	15	4500	9000
16P	28	8400	16800	36P	14	4200	8400
18P	26	7800	15600	38P	13	3900	7800
20P	23	6900	13800	40P	13	3900	7800
22P	22	6600	13200	44P	12	3600	7200
24P	20	6000	12000	50P	10	3000	6000
26P	19	5700	11400				
28P	18	5400	10800				

说明:

1. 产品如图所示形态放入真空管
2. 注意各标签样式,位置及方向的一致性
3. 打外箱包装带时需注意,打为十字型.

变更记事

A0	2019/07/09	NEW			
版次 REV	日期 DATE	变更说明 MODIFICATION DESCRIPTION	变更 CHANGE	核准 APPROVE	

零件图		颜色		SCALE	1:1
X.	±0.50	COLOR		UNIT	mm
X.X	±0.20	材质		SIZE	A4
X.XX	±0.10	MATERIAL		SHEET	1/1
X.XXX	±0.05	设计	刘胜	2019/07/09	
Angle		DESING		PROJ.	
X.	± 2'	审核			
DIM	TOL	CHECK			
		核准			
		APPROVE			

WCON

WCON Hardware Electronics Co., Ltd

料号 PART NO. 5225-XXUPXXXX01W

品名 TITLE: 2.0 IDC Samtec U型 包装规范